

**HOLEX****Atpjovimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4981 (ISO 7), M20, Koto aukštis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297030 25
GTIN	4045197885562
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

Ašmenų plotis	6 mm
Koto aukštis h	25 mm
Bendras ilgis	140 mm
Koto plotis p	16 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekinimo peilis