

**Garant****Reguliuojamo aukščio vežimėlis-stalas TA9, Tipas: TA92****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Sukama rankena **galima rankiniu būdu reguliuoti aukštį**. Lentyną galima **4 mechaniniais sraigtiniais kėlikliais** pakelti aukštyn ir nuleisti žemyn. Rankena su Haptoprene® įdėklų iš smūgiams atsparaus polipropileno, ją galima baigus sukti užlenkti aukštyn. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Spalva:**

Sidabro ir antracito spalvos, **dažytas miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Saugumo sumetimais negalima montuoti į perforuotą sienelę.

**Techninis aprašymas**

Gylis	509 mm
Lentynos plotis	890 mm
Svoris	67,6 kg
Aukščio reguliavimo ribos	680 - 970 mm

Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Ratuko Ø	125 mm
Tipas	TA92
maksimali keliamoji galia	250 kg
Plotis	1040 mm
Lentynos gylis	500 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis