

**Garant****Reguliuojamo aukščio vežimėlis-stalas TA9, Tipas: TA94****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Produktų klasė	91T

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Sukama rankena **galima rankiniu būdu reguliuoti aukštį**. Lentyną galima **4 mechaniniais sraigtiniais kėlikliais** pakelti aukštyn ir nuleisti žemyn. Rankena su Haptoprene® įdėklu iš smūgiams atsparaus polipropileno, ją galima baigus sukti užlenkti aukštyn. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

**Spalva:**

Sidabro ir antracito spalvos, **dažytas miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Saugumo sumetimais negalima montuoti į perforuotą sienelę.

**Techninis aprašymas**

Lentynos gylis	600 mm
Ratuko Ø	200 mm
Lentynos plotis	1040 mm
Tipas	TA94

maksimali keliamoji galia	400 kg
Apatinės lentynos aukštis	270 mm
Aukščio reguliavimo ribos	760 - 1080 mm
Svoris	88,2 kg
Plotis	1220 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Gylis	609 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis