

bimos

**Sukama darbo kėdė, PU putplastis, su ratukais, žema, Spalva: BLACK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Sėdynės gylis	470 mm
tolygus aukščio reguliavimas	taip
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putos

Svoris	14 kg
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Sėdynės plotis	460 mm
Serija	Work-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

## Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------