

bimos

Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdimoji dalis ir nugaros atrama su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiškais stumiamomis rankenomis.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės gylis	470 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Svoris	13,5 kg
Sėdynės plotis	460 mm

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Serija	Work-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

963187