

bimos

**Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su kojėlėmis ir atrama kojoms, aukšta,  
Spalva: BLACK**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Produktų klasė	96B

## Aprašymas

### Modelis:

Sėdimoji dalis ir nugaros atrama su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiškais stumiamomis rankenomis.

### Standartas:

**DIN 68877**

## Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojėlės
Svoris	15,5 kg
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Galima prisiderinti porankių porą	taip

Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Serija	Work-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

---

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188