

bimos

**Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Produktų klasė	96B

## Aprašymas

### Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

### Standartas:

**DIN 68877**

## Techninis aprašymas

Kryžminė koja	Kojelė
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm

Galima prisiderinti porankių porą	taip
Svoris	13,5 kg
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Serija	Work-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------