

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis, žema, Spalva: BLUE

Užsakymo data

Užsakymo numeris	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kryžminė koja	Kojelė
Sėdynės plotis	460 mm

Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Svoris	13,5 kg
Sėdynės medžiagos spalva	mėlyna
Sėdynės gylis	470 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Serija	Work-Tec
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188