

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965318 BLACK
GTIN	4016849625621
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės plotis	460 mm
Svoris	13,5 kg
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Serija	Work-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

963187