

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Spalva: BLUE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965318 BLUE
GTIN	4016849624457
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės gylis	470 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas

Sėdynės medžiagos spalva	mėlyna
Svoris	13,5 kg
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Serija	Work-Tec
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

963187