

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojėlėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Galima prisiderinti porankių porą	taip
Sėdynės plotis	460 mm
Kryžminė koja	Kojėlės su atraminiu žiedu
Kryžminės kojos medžiaga	iš plastiko
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojėlės

Svoris	15,5 kg
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės gylis	470 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Serija	Work-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188