

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLUE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	mėlyna
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Kryžminės kojos medžiaga	iš plastiko
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius

Svoris	15,5 kg
Sėdynės gylis	470 mm
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės plotis	460 mm
Serija	Work-Tec
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188