

bimos

Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga, su ratukais, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965328 BLACK
GTIN	4016849625683
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Svoris	13,5 kg
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės gylis	470 mm

Sėdynės plotis	460 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------