

bimos

Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiamą rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Svoris	15,5 kg

Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188