


IMPACT 1/2 colio galvutė, skirta Torx® varžtams, Torx® profilis: E24

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 651500 E24 |
| GTIN | 4045197215574 |
| Produktų klasė | 62D |

Aprašymas
Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 30 mm

Ilgis: 41,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ilgis | 41,2 mm |
| Torx® profilis | E24 |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 30 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams |
| Produkto rūšis | Galvutė |

Priedai

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30