

KERN
Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 500kg


Užsakymo data

Užsakymo numeris	479435 500
GTIN	4045761144460
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
- Paspaudus mygtuką „Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
- Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimas ušlaikyti ekrane 5 sekundėms.
- Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekimo sudėtis:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr.081556dyd.LR6.

Priedai pasirinktinai:

Apkabų ir kablių su apsauginėmis sagtimis reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Korpuso gylis	42 mm
Korpuso aukštis	152 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Padalos vertė	1000 g

Svoris neto	0,35 kg
Korpuso plotis	80 mm
maksimalios svėrimo ribos	500 kg
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	HCB
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------