

KERN**Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 1000kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479435 1000
GTIN	4045761152762
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
- Paspaudus mygtuką „Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
- Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimas ušlaikyti ekrane 5 sekundėms.
- Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekimo sudėtis:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr.081556dyd.LR6.

Priedai pasirinktinai:

Apkabų ir kablių su apsauginėmis sagtimis reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Korpuso plotis	80 mm
Padalos vertė	2000 g
Svoris neto	0,55 kg
Korpuso aukštis	150 mm

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
maksimalios svėrimo ribos	1000 kg
Korpuso gylis	48 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	HCB
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------