

**KERN****Kompaktiškos svarstyklės ECB, Maksimalios svėrimo ribos: 10000g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479452 10000
GTIN	4045761161429
Produktų klasė	47D

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu (21 mm aukščio skaitmenys). Svarstyklių plokštė iš nerūdijančiojo plieno.

Paprasčiausias valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Veikia su baterijomis, automatinis išsijungimas (Auto-Off) po 3 minučių.**
- **Galima prijungti elektros tinklo adapterį.**

**Priedai pasirinktinai:**

6 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, transformatorius ir akumulatorius užsakomi pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	60 mm
Gylis	300 mm
Svėrimo plokštės matmenys	320×260
Padalos vertė	5 g
Plotis	320 mm
Svoris neto	2,6 kg
maksimalios svėrimo ribos	10000 g
Baterijų kiekis	2

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------