

KERN**Kompaktiškos svarstyklės ECB, Maksimalios svėrimo ribos: 20000g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479452 20000
GTIN	4045761161436
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu (21 mm aukščio skaitmenys). Svarstyklių plokštė iš nerūdijančiojo plieno.

Paprasčiausias valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Veikia su baterijomis, automatinis išsijungimas (Auto-Off) po 3 minučių.**
- **Galima prijungti elektros tinklo adapterį.**

Priedai pasirinktinai:

6 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, transformatorius ir akumuliatorius užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plotis	320 mm
Svėrimo plokštės matmenys	320×260
Svoris neto	2,6 kg
Aukštis	60 mm
Padalos vertė	10 g
Gylis	300 mm
maksimalios svėrimo ribos	20000 g
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6

Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------