

KERN**Kompaktiškos svarstyklės ECB, Maksimalios svėrimo ribos: 50000g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479452 50000
GTIN	4045761161443
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu (21 mm aukščio skaitmenys). Svarstyklių plokštė iš nerūdijančiojo plieno.

Paprasčiausias valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Veikia su baterijomis, automatinis išsijungimas (Auto-Off) po 3 minučių.**
- **Galima prijungti elektros tinklo adapterį.**

Priedai pasirinktinai:

6 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, transformatorius ir akumulatorius užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Svėrimo plokštės matmenys	320×260
Svoris neto	2,6 kg
maksimalios svėrimo ribos	50000 g
Plotis	320 mm
Padalos vertė	20 g
Aukštis	60 mm
Gylis	300 mm
Baterijų kiekis	2

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------