

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 60Lkg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 60L
GTIN	4045761085619
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos siuntinių svarstyklės.
- Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
- Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.

Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

Techninis aprašymas

Svoris neto	12 kg
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Ekranų plotis	215 mm
Ekranų aukštis	50 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 60 kg

Padalos vertė	20 g
Atkartojimas	20 g
Ekranų gylis	110 mm
Svėrimo plokštės matmenys	550×550 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------