

**KERN****Skaičiavimo svarstyklės, tipas CCS, Maksimalios svėrimo ribos: 60kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479542 60
GTIN	4045761153288
Produktų klasė	47D

**Aprašymas****Modelis:**

- Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskačiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba su baterija.
- Kalibravimo programa CAL tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorį.

**Skaičiavimo sistema** sudaryta iš **etaloninių svarstyklių ir svėrimo svarstyklių (platforminių svarstyklių)** su 2,0 m ilgio laidu.

**Tiekimo sudėtis:**

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas svarstyklėms.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomai galima užsisakyti išorinį akumuliatorių, signalinę lempuotę.

**Pastaba:**

Kalibravimui prašome pasirinkti abi siūlomas pozicijas, kadangi ir etaloninės svarstyklės, ir svėrimo svarstyklės (platforminės svarstyklės) turi būti kalibruojamos.

**Techninis aprašymas**

Reguliavimo laikas	2 s
Gylis	350 mm
Platforminių svarstyklių gylis	400 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 60 kg
Minimalus vieneto svoris	1 g
Plotis	320 mm
Linijškumas	±0,2 g
Platforminių svarstyklių plotis	500 mm
Platforminių svarstyklių aukštis	137 mm
Atkartojimas	0,1 g
Padalos vertė	0,1 g
Svoris neto	13 kg
Aukštis	125 mm
Svėrimo plokštės matmenys	294×225 mm
Nuskaitomos svėrimo svarstyklės	2 g
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės