

HOLEX**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Raktų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610960 10
GTIN	4045197159410
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610950 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610950 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610950 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610950 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610950 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X24 mm	610950 21X24
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610950 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610950 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X30 mm	610950 27X30
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 11	611700 11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610950 14X15