



Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti, Raktų skaičius: 15T



Užsakymo data

Užsakymo numeris	612400 15T
GTIN	4018754080557
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm medžiaginiame suvyniojamame dėkle

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	15
Pakuotė	Sulankstomas dėklas
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti

Produkto rūšis

Veržliaraktis

Priedai

Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	612200 10
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4,5 mm	612200 4,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	612200 6
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	612200 12
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	612200 8
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	612200 5,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	612200 14
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 3,5 mm	612200 3,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 3,2 mm	612200 3,2
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	612200 7
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	612200 9
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4 mm	612200 4
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5 mm	612200 5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	612200 13
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	612200 11