

**Garant****Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 0,2Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

211750 0,2

GTIN

4045197885265

Produktų klasė

21B

**Aprašymas****Modelis:**

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

**Funkcija:**

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvus suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

**Paskirtis:**

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±15 %
Geležtės ilgis	50 mm
nustatytas sukimo momentas	0,2 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliuojamas
Bendras ilgis L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė	659964
--	--------