

**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Raktų skaičius: 12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 610960 12 |
| GTIN | 4045197281609 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------------|
| Raktų skaičius | 12 |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai |
| Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai |
| Paviršius | chromuoti |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X23 mm | 610950 21X23 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 24X26 mm | 610950 24X26 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm | 610950 16X17 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm | 610950 18X19 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm | 610950 20X22 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm | 610950 10X11 |
| Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 12 | 611500 12 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm | 610950 14X15 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm | 610950 6X7 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 30X34 mm | 610950 30X34 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm | 610950 12X13 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X32 mm | 610950 27X32 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm | 610950 8X9 |