




## U formos veržliaraktis atviro žiedo formos žiotys, Rakto dydis: 19mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612920 19     |
| GTIN             | 4018754003419 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, galvutė su kvadratu pvz.: terkšlių, ilgintuvų ir t. t., tvirtinimui.

**Paskirtis:**

Kadangi galima naudotis įvairiais sukamaisiais įrankiais, varžtus nesunku pasiekti ir sunkiai prieinamose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

**Pastaba:**

Tinkamus varomuosius įrankius žr. Nr. 632000 – 641350 ir 655230 – 657766.

### Techninis aprašymas

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in               |
| Rakto dydis           | 19 mm                |
| Galvutės storis h     | 18,5 mm              |
| Galvutės plotis b     | 29 mm                |
| Ilgis l               | 40,5 mm              |
| Forma, perdava        | Žiedo formos, atvira |
| Medžiaga              | Chrome-Alloy-Steel   |

|                |            |
|----------------|------------|
| Paviršius      | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė    |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| 3/8 colio šarnyrinė rankena   | 636000     |
| 3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 75 mm   | 635645 75  |
| 3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 3/8  | 636250 3/8 |
| Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė su išmetikliu ir sukama rankena                   | 635220     |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm   | 635420 125 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm  | 635400 75  |
| Terkšlė 3/8 colio su perkišamu keturbriauniu ir trumpa rankena                              | 635900     |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm  | 635420 40  |
| 3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm   | 635720 200 |
| Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Speed“ su persukama galvute ir išmetikliu | 635190     |
| Smulkiadantė 3/8 colio terklė „Zyklop Metal“ su įstatomu keturbriauniu ir išmetikliu        | 635290     |
| 3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm   | 635700 165 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm  | 635420 75  |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm   | 635429 125 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm   | 635400 125 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm   | 635429 240 |
| 3/8 colio perjungiamo terklė Tipas  | 635025     |
| 3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8  | 635090 3/8 |
| 3/8 colio ilgintuvaslankstus Visas ilgis 194 mm   | 635600 194 |
| 3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8   | 636200 3/8 |
| 3/8 colio spec. ilgintuvas  | 612950     |

|  |            |
|--|------------|
| 3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 160 mm                   | 635645 160 |
| 3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8                                | 636229 3/8 |
| 3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 240 mm                   | 635645 240 |
| 3/8 colio skersinė rankena QuickRelease Visas ilgis 165 mm             | 635750 165 |
| 3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8                                | 636220 3/8 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm                                | 635400 240 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 160 mm                                | 635400 160 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm                                 | 635400 40  |
| Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Metal“ su išmetikliu | 635295     |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm                                 | 635429 75  |
| 3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm                          | 635729 200 |
| Šarnyrinė 3/8 colio terklė su išmetikliu                               | 635335     |