

3M**Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) DF-BL, 13×305 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558476 100
GTIN	4046719327676
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta ir lanksti neaustinės medžiagos šlifavimo juosta, ypač **tvirtais kraštais**.

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis**.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, matinio efekto išgavimui ir baigiamiesiems darbams. **Nesitampantis audinio pagrindas** itin gerai tinka didelėms apkrovoms pneumatinėse šlifavimo staklėse.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	100
Spalva	ruda
Modelis	A coarse
Smulkumo laipsnis	grubus

Serija	DF-BL
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	305 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×305 mm
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka	20-25 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20 m/s	H
INOX	tinka	20 m/s	
Ti	tinka	20 m/s	
Ketus (G)	tinka	20 m/s	K
CuZn	tinka	20 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	20 m/s	
Mediena	tinka	20 m/s	
Dažai	tinka	20 m/s	
Uni	tinka	20 m/s	
sausasis	tinka		