



## Tool24 Smartline – vertikali spinta su įrankių laikikliais, įrankių kotams: SK40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	979100 SK40
GTIN	4045197885364
Produktų klasė	9SA

### Aprašas

#### Aprašymas:

Lanksti prekių išdavimo sistema patogiam plovimo, montavimo įrankių, matavimo priemonių, darbo apsaugos priemonių bei kitų plataus naudojimo produktų sandėliavimui. Master sistemą galima papildyti pasirinktomis spintomis (Slave sistema). Sistemos pritaikomos konkrečiai Jūsų poreikiams parenkant tinkamus papildomai užsakomas programines įrangos paketus.

Ištraukiami elementai juda apatiniais bėgeliais, yra centrinio užrakto sistema. (Galima naudoti kaip avarinį skląstį). Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalūs ištraukiami elementai yra su ištraukimo fiksatoriumi. Ištraukiami elementai atsidaro automatiškai. Todėl galima greitai pasiimti reikalingą įrankį.

#### Paskirtis:

Automatinė prekių išdavimo sistema patogiam įrankių ir jų priedų laikymui.

#### Lakavimas:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai ryškiai mėlyni RAL 5005, **dažyti milteliniu būdu.**

#### Pastaba:

Vertikalios spintas galima statyti tik ant absoliučiai lygių grindų. Jos yra paruoštos tvirtinimui prie grindų arba sienos ir jas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo. Šias vertikalios spintas galima naudoti tik kartu su Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M arba 979000 S11M-EN.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg  
 Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg  
 Kaapin rungton kantavuus sisällä: 2400 kg  
 Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg  
 Szekrényház belső teherbírása: 2400 kg  
 Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 600 kg  
 Aukštis: 2000 mm  
 Plotis: 717 mm  
 Gylis: 750 mm  
 Vertikalaus stalčiaus plotis: 155 mm  
 Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis: 1750 mm  
 Ištraukiamų elementų skaičius: 4

## Techninis aprašymas

Plotis	717 mm
Svoris	320 kg
Aukštis	2000 mm
Gylis	750 mm
Vertikalaus stalčiaus plotis	155 mm
Ištraukiamų elementų skaičius	4
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	600 kg
Vertikalus ištraukiamas elementas	kreipiančiosios dugne
Angų įrankiams sudėti skaičius	312
Įrankių laikiklių Nr. 970130 skaičius	24
Atstumas tarp ašių A	85 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1750 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	2400 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

