

**U formos veržliaraktis U formos žiotys, Rakto dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	612900 22
GTIN	4018754003587
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, galvutė su kvadratu pvz.: terkšlių, ilgintuvų ir t. t., tvirtinimui.

Paskirtis:

Kadangi galima naudotis įvairiais sukamaisiais įrankiais, varžtus nesunku pasiekti ir sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

Pastaba:

Tinkamus varomuosius įrankius žr. Nr. 632000 – 641350 ir 655230 – 657766.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	22 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Galvutės storis h	6,3 mm
Galvutės plotis b	41 mm
Ilgis l	44,5 mm
Forma, perdava	U formos žiotys
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm	635420 40
3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 160 mm	635645 160
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio šarnyrinė rankena	636000
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635420 75
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Speed“ su persukama galvute ir išmetikliu	635190
3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 3/8	636250 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Metal“ su išmetikliu	635295
3/8 colio spec. ilgintuvas	612950
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 75 mm	635645 75
Smulkiadantė 3/8 colio terklė „Zyklop Metal“ su įstatomu keturbriauniu ir išmetikliu	635290
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635420 125
3/8 colio ilgintuvas lankstus Visas ilgis 194 mm	635600 194
3/8 colio ilgintuvas ilgas Visas ilgis 508 mm	635500 508
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė su išmetikliu ir sukama rankena	635220
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm	635400 40
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 160 mm	635400 160

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635400 125
Šarnyrinė 3/8 colio terkšlė su išmetikliu	635335
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio perjungiamo terkšlė Tipas	635025
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636220 3/8
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635720 200
Terkšlė 3/8 colio su perkišamu keturbriauniu ir trumpa rankena	635900
3/8 colio ilgintuvasilgas Visas ilgis 711 mm	635500 711
3/8 colio ilgintuvasilgas Visas ilgis 305 mm	635500 305
3/8 colio skersinė rankenaQuickRelease Visas ilgis 165 mm	635750 165
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio perjungiamo terkšlė Tipas 3/8	635090 3/8
3/8 colio ilgintuvasQuickRelease Visas ilgis 240 mm	635645 240