



Tool24 PickOne – Slavesystem, Visų skyrelių skaičius: 448



Užsakymo data

Užsakymo numeris	979220 448
GTIN	4045197886088
Produktų klasė	9SA

Aprašas

Aprašymas:

Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paaimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.

Mastersystem gali būti kaip tik nori papildyta kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. 4 skyrių variantai, idealiai tinka skirtingų dydžių prekių ir kintančių išdavimo paketų išdavimui.

Lakavimas:

Priekis šviesiai pilkas RAL 7035, korpusas ryškiai mėlynas RAL 5005, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.

Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
Aukštis: 2000 mm
Plotis: 1080 mm
Gylis: 875 mm
A skyrių skaičius: 320
B skyrių skaičius: 32
C skyrių skaičius: 64

Techninis aprašymas

Aukštis	2000 mm
Gylis	875 mm
Svoris	275 kg
Plotis	1080 mm
A skyrių skaičius	320
B skyrių skaičius	32
C skyrių skaičius	64
D skyrių skaičius	32
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003