



## Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Speed“ su persukama galvute ir išmetikliu



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	635190
GTIN	4013288121875
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Laisvai **persukama terklės galvutė** su tiksliai fiksuojamomis padėtimis, kai kampas yra 0° (naudojama vietoj atsuktuvo) ir iš abiejų pusių 75° ir 90° padėtyje. Darbinis kampas 5°, su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

#### Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Dantų skaičius: 72

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	8000 B
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
visas ilgis	199 mm
Dantų skaičius	72
Darbinis kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Terkšlė