



Perjungiamą terklėlį, 3/8" su išmetikliu, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	635025
GTIN	4045197497215
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

visas ilgis: 196 mm

Dantų skaičius: 38

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	196 mm
Dantų skaičius	38
Darbinis kampas	9,5 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas

