

**Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 27X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610950 27X32
GTIN	4045197281418
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių dydis b2	70 mm
maksimalus žiočių aukštis h	10 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	32 mm
maksimalus žiočių dydis b1	60 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	27 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	299 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis