



## Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 8



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 611000 8      |
| GTIN             | 4018754057535 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Techninis aprašymas

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Raktų skaičius        | 8             |
| Raktų dydžių matmenys | metrais       |
| Žiočių padėtis 1      | 15 laipsniai  |
| Žiočių padėtis 2      | 15 laipsniai  |
| Produkto rūšis        | Veržliaraktis |

**Priedai**

|  |              |
|--|--------------|
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm | 610100 12X13 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm   | 610100 6X7   |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm | 610100 10X11 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 19X22 mm | 610100 19X22 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm   | 610100 8X9   |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm | 610100 14X15 |
| Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 8               | 611500 8     |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X21 mm | 610100 18X21 |
| Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm | 610100 16X17 |