

**HOLEX****Apsauginė spinta, Plotis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	981105 1200
GTIN	4045197886309
Produktų klasė	96G

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis korpusas iš plieninės skardos, vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių. Grindų apdailos juosta iš nerūdijančiojo plieno. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 64 mm.

Gaisro atveju suveikia automatinis durų užsidarymas: Durys užsidaro pasiekus maks. 50 °C, o vėdinimo kanalai užsidaro pasiekus 70 °C temperatūrą.

Vėdinimo jungtis per antvamzdį DN 80.

Veikia pagal TRGS 510 (leistina ir be išpučiamo oro!).

Įžeminimo jungtis atitinka TRBS 2153 (Degių šaltinių vengimas).

Surinkimo vonelė pagal plieninių vonelių direktyvą (StaWaR, DiBt Berlin).

Reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

Su DOM apyraktėmis (gali būti rakinamos įrangos dalimi).

**Detalus aprašymas:**

- Išorinis korpusas iš plieninės skardos, vidinis korpusas iš HPL dengtų plokščių.
- Galima kabinti lentynas kas 64 mm, aukštis reguliuojamas.
- Gaisro atveju automatinis savaiminis užsidarymas.
- Su įžeminimu bei ventiliacijos įvadu.
- Su DOM apyraktėmis (gali būti rakinamos įrangos dalimi).
- Rakinama.

**Standartas:**

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

**90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Isolierung nach DIN 4102.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

## Techninis aprašymas

Apatinės surinkimo vonelės talpa	33 l
Naudingasis gylis	430 mm
Lentynų skaičius	3
Lentynos keliamoji galia	75 kg
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis	1
Naud. aukštis	1700 mm
Gylis	598 mm
Plotis	1190 mm
Svoris	505 kg
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Naudingas plotis	1087 mm
Aukštis	1935 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	75 kg
Reguliuojamas aukštis kas	64 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta