



Ventiliacinis antdėklas apsauginėms spintoms, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981108 1
GTIN	4045197886316
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

HOLEX filtro antdėklas veikia kaip ventiliatorius ir tinka techniniam HOLEX apsauginių spintų, tipas 90 (Nr. 981105 dyd. 1200), vėdinimui pagal DIN EN 14470-1 sandėliuojant degius skysčius. Kadangi veikia labai tyliai, šis HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas idealiai tinka naudoti net ir tiesiogiai darbo zonoje. HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas reaguoja į **užterštumą kietosiomis dalelėmis** (dulkėmis ir pan.) **bei kai išpučiame ore susikaupia daug angliavandenilių garų ir dujų**. Atsiradus šioms būsenoms įsižiebia įspėjamosios LED lemputės. Išpučiamas oras spintoje išvalomas integruotu **aktyviosios anglies filtru** nuo angliavandenilių garų ir jį vėl galima išpūsti į aplinkines patalpas. Filtru ypatumas slypi jo **tandeminėje konstrukcijoje**. Kai prisotinamas pagrindinis filtras, papildomą saugumą užtikrina antrasis, integruotasis filtras dar maždaug 14 dienų. Tokiu būdu aplinkos oras neteršiamas išfiltravus beveik 100% visus tirpiklių garus – užtikrinama puiki darbuotojų sveikatos apsauga!

Detalus aprašymas:

- **Tylus darbas ventiliaciniame įrenginyje.**
- **Su integruotu aktyvuotos anglies filtru.**
- **Didelė kietųjų dalelių tarša ir sunkus išmetamo oro užteršimas angliavandenilių garais ir dujomis.**
- **Beveik 100% visų tirpiklių garų filtravimas.**

Paskirtis:

Techninei 90 tipo HOLEX saugos spintelių ventiliacijai (Nr. 981105) pagal DIN EN 14470-1 degiems skysčiams laikyti.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Siekiant užtikrinti saugų darbą, HOLEX pavojingų medžiagų filtro antdėklas turi būti reguliariai patikrinamas kvalifikuoto specialisto, ar veikia atitinkamai pagal instrukcijas. Šios patikros metu turi būti patikrintas ir tandeminio aktyviosios anglies filtro užterštumas. Kai jutiklis rodo, kad aktyvintos anglies filtras užterštas, reikia kreiptis į konsultantą ir filtrą keisti.

Techninis aprašymas

Gylis	510 mm
Aukštis	210 mm
Svoris	14 kg
Plotis	310 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	85 - 264 V
Garso lygis	35 dB
Srovės naudojimas	0,13 A
Produkto rūšis	Recirkuliacinio filtro priedas

Priedai

HOLEX apsauginių spintų ventiliacinio antdėklo atsarginis filtras Tipas 1

981109 1