

**Lenktas veržliaraktis, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612800 13     |
| GTIN             | 4024089009880 |
| Produktų klasė   | 66A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

**Paskirtis:**

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600 – 621800.

**Techninis aprašymas**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Rakto dydis       | 13 mm                   |
| Kiaurymės Ø       | 8,5 mm                  |
| Rakto ilgis L     | 160 mm                  |
| Galvutės storis h | 5,5 mm                  |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant    |
| Medžiaga          | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius         | chromuotas              |
| Produkto rūšis    | Veržliaraktis           |

**Priedai**

|   |              |
|---|--------------|
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm                       | 621800 180   |
| Sukimo strypas, cilindrinis $\emptyset \times$ visas ilgis 8X180 mm | 621600 8X180 |
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm                       | 621800 175   |
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm                       | 621800 245   |