



## Glotniojo valcavimo įrankiai EG5 universal., Koto tvirtinimo tipas: VDI30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	291500 VDI30
GTIN	4060491000046
Produktų klasė	29F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.  
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

#### Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .  
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).  
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

#### Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.  
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia  $1400 \text{ N/mm}^2$ , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

#### Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm

#### Tiekimo sudėtis:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

#### Pastaba:

- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).

## Techninis aprašymas

Rulono Ø	5 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	78 mm
maksimali valco jėga	3 kN
Koto tvirtinimo tipas	VDI30
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	83 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai