

**Mažas dvipusis veržliaraktis, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	612200 10
GTIN	4018754018611
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

**Paskirtis:**

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis $r_1$	10 mm
maksimalus žiočių aukštis h	3 mm
maksimalus žiočių dydis b1	21 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	105 mm
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	paviršius virš nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

