




## Glotniojo valcavimo įrankiai EG45-40M universal., Koto tvirtinimo tipas: S32



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 291520 S32    |
| GTIN             | 4060491000183 |
| Produktų klasė   | 29F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

#### Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

#### Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia  $1400 \text{ N/mm}^2$ , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

#### Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): nuo 35 mm

#### Rekomendacija:

Išorinių sferinių ir galinių paviršių apdirbimui.

#### Pastaba:

• Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

• Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Ritinėlio spindulys = 2,5 mm. Galima apdirbti ruošinius, kurių spindulys nuo 4 iki 12 mm.

## Techninis aprašymas

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Koto keturbriaunis            | 32×32 mm                  |
| maksimali valco jėga          | 4 kN                      |
| Viršūnės centro perstūmimas f | 101,1 mm                  |
| Rulono Ø                      | 40 mm                     |
| Koto tvirtinimo tipas         | S32                       |
| Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>  | 130 mm                    |
| Pjovimo kryptis               | kair. ir deš.             |
| Produkto rūšis                | Lygaus valcavimo įrankiai |