



Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	611000 10
GTIN	4018754057542
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 11	611700 11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610100 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610100 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610100 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610100 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X24 mm	610100 21X24
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610100 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610100 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610100 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X30 mm	610100 27X30
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610100 6X7