

Garant**Plokščių išmagnetinimo prietaisas DM1, Tipas: 300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	380862 300
GTIN	4045197886224
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Polinė plokštė iš plokštelinio silicio lakšto su nedideliais galios nuostoliais dėl sukeltų sūkurinių srovių.
- Srovė 230 V / 50 Hz arba 115 V / 60 Hz (perjungiamo).
- Apsaugos rūšis IP21 (visiškai hermetiškas prietaisas).
- Įjungimo trukmė 100% (gali ilgai veikti).

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

QR kodas svarbiai informacijai gauti.
Aukštos kokybės silicio lakšto paviršius.
Paprasčiausiai perjungti. Tinka 115 V ir 230 V.
Integruotos rankenos optimaliam pervežimui.

Paskirtis:

- Išmagnetinimas vyksta ruošinį traukiant ta pačia kryptimi per polinę plokštę, o ruošinys visada turi būti traukiamas per visą plokštės plotą.
- Ruošinių išmagnetinimui atlikus magnetinį spaudimą.
- Stabili konstrukcija (aliuminio slėginis liejinys) užtikrina ilgaamžiškumą naudojant net ir sudėtingomis sąlygomis.

Techninis aprašymas

Korpuso aukštis	137 mm
-----------------	--------

Korpuso ilgis	260 mm
maks. detalės plotis	305 mm
Įsiskverbimo gylis	75 mm
Polinės plokštės ilgis	250 mm
Korpuso plotis	315 mm
Polinės plokštės plotis	305 mm
Svoris	36,5 kg
Naudojama galia	990 W
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC)	+++
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apsaugos klasė	IP 21
Įjungimo trukmė	100 %
Produkto rūšis	Išmagnetinimo prietaisas