



## Glotniojo valcavimo įrankiai EGI5-32AI universal., Koto tvirtinimo tipas: S25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	291530 S25
GTIN	4060491000244
Produktų klasė	29F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Labai lankstūs, nes galima naudoti tiek išoriniam, tiek vidiniam apdirbimui.

Vidiniam apdirbimui skersmens dydis nesvarbu (išlaikant rekomenduojamas ribas).

#### Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

#### Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm<sup>2</sup>, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka išoriniams  $\varnothing$  nuo 10 mm ir vidiniams  $\varnothing$  nuo 32 mm.

#### Tinka:

išorinio  $\varnothing$  ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm

vidinio  $\varnothing$  ribos (rekomenduojamos): 32 mm – 150 mm

#### Tiekimo sudėtis:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

#### Pastaba:

- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

## Techninis aprašymas

Rulono $\emptyset$	5 mm
maksimali valco jėga	3 kN
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	32 mm
Koto keturbriaunis	25×25 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	82,2 mm
Koto tvirtinimo tipas	S25
Iškyšos ilgis $L_A$	154 mm
Darbinis ilgis $l_N$	100 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai