



Glotniojo valcavimo įrankiai EGI5-32AI universal., Koto tvirtinimo tipas: VDI30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291530 VDI30
GTIN	4060491000268
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Labai lankstūs, nes galima naudoti tiek išoriniam, tiek vidiniam apdirbimui.

Vidiniam apdirbimui skersmens dydis nesvarbu (išlaikant rekomenduojamas ribas).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka išoriniams \varnothing nuo 10 mm ir vidiniams \varnothing nuo 32 mm.

Tinka:

išorinio \varnothing ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm

vidinio \varnothing ribos (rekomenduojamos): 32 mm – 150 mm

Tiekimo sudėtis:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

Pastaba:

- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Techninis aprašymas

maksimali valco jėga	3 kN
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Rulono \varnothing	5 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	58 mm
Koto tvirtinimo tipas	VDI30
Iškyšos ilgis L_A	168 mm
Darbinis ilgis I_N	100 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai