



Dinamometrinių raktų laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659991 500
GTIN	2050001922328
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Tinka:

Keičiamos geležtės Nr. 659995, skirtos Torx® varžtams, ir Nr. 659996, skirtos Torx Plus®, bei rinkinys Nr. 659990.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Sūkių momento ribos	60 - 500 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	0,6 - 5 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Bendras ilgis L	131,4 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis suregulavimas
Serija	Dinaplius
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus