

**Lenktas veržliaraktis, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	612800 14
GTIN	4024089009897
Produktų klasė	66A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

Paskirtis:

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600 – 621800.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	14 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Rakto ilgis L	160 mm
Galvutės storis h	5,5 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis \varnothing × visas ilgis 8X180 mm	621600 8X180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180