



Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	611000 12
GTIN	4018754057559
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	12
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610100 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X32 mm	610100 27X32
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610100 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 24X26 mm	610100 24X26
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610100 18X19
Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 12	611500 12
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X23 mm	610100 21X23
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610100 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610100 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 30X34 mm	610100 30X34
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610100 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610100 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610100 16X17