

Pasklaidinimas

Svirtinės skardos žirklys, Modelis: 1BR/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Produktų klasė	76L

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu. Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

Spalva:

Raudonai rudos spalvos.

Pastaba:

- **Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.**
- **Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnę modelį.**
- **Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm².**

Techninis aprašymas

Kerpa skardą, kurios storis	iki 5 mm
Svoris	12 kg
Modelis	1BR/5
Peilių ilgis apačioje	150 mm
Peilių ilgis viršuje	173 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki Ø	iki 11 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginis peilis skardai (viršutinis) Modelis 1BR/5	769932 1BR/5
Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR/5	769931 1BR/5
Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR5/2	769933 1BR5/2
Atsarginis peilis skardai (apatinis) Modelis 1BR/5	769934 1BR/5