

Pasklaidinimas

Svirtinės skardos žirklys, Modelis: 1BR/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Produktų klasė	76L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu. Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

Spalva:

Raudonai rudos spalvos.

Pastaba:

- **Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.**
- **Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnę modelį.**
- **Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm².**

Techninis aprašymas

Kerpa skardą, kurios storis	iki 4 mm
Modelis	1BR/4
Peilių ilgis apačioje	120 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki Ø	iki 10 mm
Svoris	10,5 kg
Peilių ilgis viršuje	149 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR4/2	769933 1BR4/2
Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR/4	769931 1BR/4
Atsarginis peilis skardai (apatinis) Modelis 1BR/4	769934 1BR/4
Atsarginis peilis skardai (viršutinis) Modelis 1BR/4	769932 1BR/4